

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

Polomer R	0,2 mm
Ø D	6 mm
pre otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,31 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	AEJ9CBN8
Úžitková dĺžka	30,5 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 30,5 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný