

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Trieda položky	24V

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

Polomer R	0,2 mm
f	2,95 mm
Vnútorne chladenie	nie
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	0,31 mm
Označenie výrobcu	ACXECBN8
Úžitková dĺžka	25,4 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný