

**SIMTEK****Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Trieda položky	24V

## Popis

**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

## Technický opis

Vnútorne chladenie	nie
Polomer R	0,15 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Označenie výrobcu	AQ5QCBN8
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálne	vhodný
suché	vhodný