

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Trieda položky	24V

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Polomer R	0,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
Ø D	6 mm
Označenie výrobcu	AEWGCBN8
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný