

SIMTEK**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Trieda položky	24V

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

f	1,95 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Polomer R	0,15 mm
pre otvory od Ø D _{min}	4,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	AKJECBN8
Úžitková dĺžka	25,4 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný