

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM2-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Funkcia Auto-V pre automatickú detekciu AC/DC. Nízka vstupná impedancia (LoZ) na potlačenie „slepých napätí“. Dolnopriepustný filter (HFR 800 Hz) na merania taktovaných motorových pohonov. Voltový snímač na bezkontaktné testovanie prerušenia fázy a kábla. Pamäť (HOLD, MAX/MIN). Nastavenie nuly.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Funkcia ukladania	HOLD
Funkcia ukladania	MAX/MIN

Funkcia ukladania	ZERO
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Základná presnosť	0,5 %
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Striedavý prúd AC	10 mA – 400 A
Kapacita	1 nF – 100 mF
maximálny otvor klieští	27 mm
Frekvencia	0,01 Hz – 50 kHz
Kategória prepätia	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Merací proces	TRUE RMS (AC)
akustický test priechodnosti	0 – 200 Ω
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah zobrazovania	4000
Jednosmerný prúd DC	10 mA – 400 A
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------