

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Trieda položky	24V

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,26 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
Polomer R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Označenie výrobcu	ADNSCBN8
Úžitková dĺžka	30,5 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný