

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM9-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CM9-1
GTIN	4014651446823
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. **Kliešte únikového prúdu CM9-1** sú ideálne na vyhadzovanie porúch elektrických zariadení, strojov a systémov. Poruchy izolácie a nespolehlivo vysoké unikajúce prúdy sa dajú lokalizovať v pociatocnom štádiu, čím sa skracujú výpadky. Na rozdiel od merania izolácie odporu sa meranie vykonáva počas prevádzky zariadenia/prístroja a nemá žiadne negatívne účinky na citlivé komponenty. Ochrana proti vonkajším magnetickým poľom, filtračný obvod na zoslabenie zložiek signálu nad hranicnou frekvenciou, dolnopriepustný filter.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Striedavé napätie AC	10 mV – 600 V
Funkcia ukladania	HOLD
Funkcia ukladania	PEAK
Funkcia ukladania	ZERO
Striedavý prúd AC	10 μ A – 60 A
Rozsah zobrazovania	6000
maximálny otvor klieští	23 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Jednosmerné napätie	10 mV – 600 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Odpor	0,1 Ω – 600 k Ω
Základná presnosť	1 %
Kategória prepätia	KAT. II 600 V; KAT. IV 300 V
Merací proces	TRUE RMS (AC)
akustický test priechodnosti	0 – 45 Ω
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D