

**Kopírovacia vložka ľavá simtum AX, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 6,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270601 6,2
GTIN	2050002066199
Trieda položky	24U

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

pre otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{\max}	1,8 mm
$\varnothing D$	6 mm
Vnútorne chladenie	nie
f	2,95 mm
Polomer R	0,15 mm
Označenie výrobcu	AKJKX800
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		