

SIMTEK**Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min} / w:
7,2/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 270607 7,2/1,5 |
| GTIN | 2050002066304 |
| Trieda položky | 24U |

Popis

Prevedenie:

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Ø D | 7 mm |
| pre otvory od Ø D _{min} | 7,2 mm |
| maximálna hĺbka vpichu t _{max} | 2,5 mm |
| Vnútorne chladenie | nie |
| f | 3,45 mm |
| Šírka zápichu w | 1,5 mm |
| Označenie výrobcu | AAN7X800 |
| Úžitková dĺžka | 10,2 mm |
| Atribút Názov produktu | L ₂ = 10,2 mm |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 400 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 240 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | S |
| GG(G) | vhodný | 110 | K |
| CuZn | vhodný | 210 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |