

SIMTEK**Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w:
7,2/1 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270615 7,2/1
GTIN	2050002066601
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

Ø D	7 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	2,5 mm
Vnútorne chladenie	nie
f	3,45 mm
pre otvory od Ø D _{min}	7,2 mm
Šírka zápichu w	1 mm
Označenie výrobcu	APYKX800
Úžitková dĺžka	25,4 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		