

**SIMTEK****Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
7,2/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270617 7,2/2  |
| GTIN             | 2050002066656 |
| Trieda položky   | 24U           |

## Popis

**Prevedenie:**

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

## Technický opis

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| f                                       | 3,45 mm                     |
| Vnútorne chladenie                      | nie                         |
| maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub> | 2,5 mm                      |
| Ø D                                     | 7 mm                        |
| pre otvory od Ø D <sub>min</sub>        | 7,2 mm                      |
| Šírka zápichu w                         | 2 mm                        |
| Označenie výrobcu                       | AHQX800                     |
| Úžitková dĺžka                          | 30,5 mm                     |
| Atribút Názov produktu                  | L <sub>2</sub> = 30,5 mm    |
| Druh produktu                           | Rezná vložka na sústruženie |

## Údaje o užívateľovi

|                              | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 400                  | N              |
| Hliník > 10 % si             | podmienene vhodný | 240                  | N              |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 180                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130                  | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 100                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70                   | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | podmienene vhodný | 40                   | S              |
| GG(G)                        | vhodný            | 110                  | K              |
| CuZn                         | vhodný            | 210                  | N              |
| kontinuálne                  | vhodný            |                      |                |
| nepravidelná                 | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrú maximum                | vhodný            |                      |                |