

**SIMTEK****Zapichovacia vložka do drážky pravá, plný polomer simtum AX, L<sub>2</sub> = 15,2 mm,  
Ø D<sub>min</sub> / w: 4,2/1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270623 4,2/1
GTIN	2050002066854
Trieda položky	24U

## Popis

### Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

## Technický opis

pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	0,8 mm
Polomer R	0,5 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Šírka zápichu w	1 mm
Označenie výrobcu	AC9GX800
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
--	--------------	----------------------	----------------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		