

SIMTEK**Zapichovacia vložka do drážky ľavá, plný polomer simtum AX, L2 = 15,2 mm,
Ø Dmin / w: 4,2/1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270631 4,2/1
GTIN	2050002066960
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

Šírka zápichu w	1 mm
Polomer R	0,5 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	0,8 mm
pre otvory od Ø D _{min}	4,2 mm
Označenie výrobcu	ACXSX800
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		