

**Axiálna zapichovacia vložka pravá simtum AX, Rozsah Ø zápich D1 / D2:
3/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Trieda položky	24U

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Pozor!:

Väčšie Ø zápichu sú možné bez úprav.

 $D_1 = D_{\min}$ vnútorný Ø. $D_2 = D_{\min}$ vonkajší Ø.**Technický opis**

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Šírka zápichu w	0,5 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{\max}	1,6 mm
Vnútorné chladenie	nie
Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	4 mm
Označenie výrobcu	A2U4X800
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		