



**Axiálna zapichovacia vložka ľavá simtum AX na čap, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/2,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270643 6,2/2,5
GTIN	2050002067189
Trieda položky	24U

## Popis

### Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

### Pozor!:

Väčšie Ø zápichu sú možné bez úprav.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> vnútorný Ø.

D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> vonkajší Ø.

## Technický opis

Polomer R	0,15 mm
Šírka zápichu w	2,5 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	5 mm
Označenie výrobcu	APF4X800
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		