

SIMTEK**Axiálna zapichovacia vložka ľavá simtum AX na vývrt, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/2,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270647 6,2/2,5
GTIN	2050002067288
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Pozor!:

Väčšie Ø zápichu sú možné bez úprav.

D₁ = D_{min} vnútorný Ø.D₂ = D_{min} vonkajší Ø.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,5 mm
f	2,95 mm
Polomer R	0,15 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	5 mm
Ø D	6 mm
pre otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Označenie výrobcu	AGS3X800
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		