

SIMTEK simtum AX**Závitová sústružnícka vložka čiastočný profil 60° vnútorný pravý simtum AX,
L₂ = 15,2 mm, Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270649 8
GTIN	2050002067370
Trieda položky	24U

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Použitie:

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

Technický opis

f	2,95 mm
pre otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Šírka zápichu w	0,16 mm
t	0,84 mm
Stúpanie	1,25 – 1,5 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,75
Označenie výrobcu	AG92X800
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		