



## Závitová sústružnícka vložka čiastočný profil 60° vnútorný pravý simtum AX, L2 = 15,2 mm, Typ: 9



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270649 9
GTIN	2050002067387
Trieda položky	24U

### Popis

**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Použitie:**

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

### Technický opis

pre otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,98 mm
Šírka zápichu w	0,18 mm
$\varnothing D$	6 mm
Stúpanie	1,5 -1,75 mm
S	0,8
Označenie výrobcu	AHZWX800
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		