

SIMTEK simturn<sup>AX</sup>**Vyvírtavacia vložka pravá simturn AX Center Line, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270505 3,7
GTIN	2050002064690
Trieda položky	24U

**Popis****Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Technický opis**

maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	0,2 mm
f	1,95 mm
Polomer R	0,15 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	3,7 mm
Vnútorne chladenie	nie
Ø D	4 mm
Označenie výrobcu	ANJFX800
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		