

SIMTEK simturn^{AX}**Vyvrtavacia vložka ľavá simtum AX Center Line, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270517 3,2 |
| GTIN | 2050002064850 |
| Trieda položky | 24U |

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Polomer R | 0,15 mm |
| maximálna hĺbka vpichu t _{max} | 0,2 mm |
| pre otvory od Ø D _{min} | 3,2 mm |
| f | 1,95 mm |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Ø D | 4 mm |
| Označenie výrobcu | ADEUX800 |
| Úžitková dĺžka | 20,3 mm |
| Atribút Názov produktu | L ₂ = 20,3 mm |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 400 | N |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|---|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 240 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | S |
| GG(G) | vhodný | 110 | K |
| CuZn | vhodný | 210 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |