

SIMTEK simtumor

Vyvítavacia vložka pravá CBN simtumor AX Center Line, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

Vnútorne chladenie	nie
maximálna hĺbka rezu a _{pmax}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Polomer R	0,1 mm
f	1,95 mm
Označenie výrobcu	AW34CBN8
Úžitková dĺžka	6,1 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 6,1 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H
kontinuálne	vhodný		

mokrě minimálne	vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný