

**Vyvítavacia vložka pravá CBN simtum AX Center Line, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Trieda položky	24V

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

Polomer R	0,1 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>pmax</sub>	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	AW36CBN8
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H
kontinuálne	vhodný		

mokrě minimálne	vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný