

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C, Šesťhran: 10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293044 10
GTIN	4062406785116
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku**.

**Vhodné pre:**

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

Rozmer cez steny	10 mm
Rezný materiál	HSS
L	21 mm
$\varnothing$ predvrtania	0,18 mm
Tolerancia	+0,1 až +0,12 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profil	Šesťhran

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povrchová úprava	WC/C
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	25	M
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		