


Garant**Nadstavbová čelusť, posunutá, štandardná, Typ: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363041 50
GTIN	4062406785239
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Použitie:

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.

Technický opis

Dĺžka l_3	14,5 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 50
Výška h_2	8 mm
Dĺžka čelustí l	40 mm
Šírka čelustí b	50 mm
Výška čelusti h	24 mm
l_2	7 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

