

**HOLEX****Kompaktný finišovací kotúč (SiC), Kotúč-Ø×Šírka×ØOtvoru: 152X25X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568742 152X25X32
GTIN	4062406781774
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú **reprodukovateľný finiš**, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. **Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.**

**Použitie:**

Na **stojanových brúskach** alebo ručných brúskach s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1–2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785. Kotúč na konečnú úpravu zo stáčaného vláknitého rúna. Vytvára **jemný, lesklý povrch**, napr. pri výrobe hydraulických valcov, turbínových lopatiek, príborov atď.

**Technický opis**

Ø otvora	32 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň jemnosti	jemná
Stupeň tvrdosti	stredný

Ø kotúčov	152 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Prevedenie	6S fine
Šírka	25 mm
Pohonný stroj	Stojanová brúska
Druh produktu	Kompaktný kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		