

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower stacionárna, typ U, Typ: L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955454 L
GTIN	4062406785536
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

UNI Z-Tower polovičná výška s 25 mm hrubou bambusovou odkladacou doskou. Dierované steny na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka,  $\square 9 \times 9$  mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Vzadu s kefovou lištou na vedenie káblov a prídavným káblovým vývodom. Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Upozornenie:**

Príslušenstvo, ako sú označovacie tabule, nadstavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a posuvné rukoväti nájdete pod číslami 955474 – 955499.

**Technický opis**

Hĺbka	750 mm
Výška	1920 mm

Úžitková šírka	690 mm
Hmotnosť	86 kg
Séria	Z-Tower
Šírka	750 mm
Úžitková hĺbka	510 mm
Tower oddiel Úžitková výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža