

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower stacionárna, typ U, Typ: SM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955454 SM
GTIN	4062406785512
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

UNI Z-Tower polovičná výška s 25 mm hrubou bambusovou odkladacou doskou. Dierované steny na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka,  $\square 9 \times 9$  mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Vzadu s kefovou lištou na vedenie káblov a prídavným káblovým vývodom. Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Upozornenie:**

Príslušenstvo, ako sú označovacie tabule, nadstavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a posuvné rukoväti nájdete pod číslami 955474 – 955499.

**Technický opis**

Šírka	750 mm
Úžitková hĺbka	510 mm

Séria	Z-Tower
Úžitková šírka	540 mm
Hmotnosť	69 kg
Hĺbka	750 mm
Výška	945 mm
Tower oddiel Úžitková výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža