

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stacionárna, typ U, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955454 M
GTIN	4062406785529
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

UNI Z-Tower polovičná výška s 25 mm hrubou bambusovou odkladacou doskou. Dierované steny na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka, $\square 9 \times 9$ mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Vzadu s kefovou lištou na vedenie káblov a prídavným káblovým vývodom. Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Príslušenstvo, ako sú označovacie tabule, nadstavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a posuvné rukoväti nájdete pod číslami 955474 – 955499.

Technický opis

Úžitková hĺbka	510 mm
Hmotnosť	79 kg

Úžitková šírka	540 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka	750 mm
Séria	Z-Tower
Výška	1920 mm
Tower oddiel Úžitková výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža