

Garant GRIDLINE

**pojazdný pracovný stôl ToolTruck pre L-BOXX®, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914574 4
GTIN	4062406785581
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Otvorená priehradka so 4 výsuvnými policami, vhodná pre 4 × plastové systémové kufre L-BOXX®, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho zacvaknúť a vysunúť. Vhodné sú: po 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 veľ. 102 a veľ. 136. Alebo alternatívne: 2 × č. 693330 veľ. 102; 1 × veľ. 238 (pri demontáži 3. výsuvnej police). **Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.**

**Centrálny zámok** zamyká dveria, zásuvky a výsuvné police.

Skriňový oddiel s dverami a 2 odkladacími policami.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, **práškov nanošaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornenie:**

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Systémový kufr L-BOXX® nie je súčasťou dodávky.

**Technický opis**

Počet radiacích koliesok so zaisťovacou brzdou	2
Hĺbka	500 mm

Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Nárazník	áno
spúšťací	nie
Hmotnosť	89 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	1195 mm
Počet dvier	1
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Výška	1000 mm
Materiál pracovná doska	X-ABS
Výsuvná polica Úžitková šírka	370 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G	915567 G
Krytka zámku pre GridLine Typ VA21	914227 VA21