

Garant GRIDLINE

**Pojazdný pracovný stôl ToolTruck s plne výsuvnými zásuvkami pre L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	914575 10
GTIN	4062406785598
Trieda položky	9GT

**Popis****Prevedenie:**

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Otvorená priehradka so 4 výsuvnými policami, vhodná pre 4 × plastové systémové kufre L-BOXX®, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho zacvaknúť a vysunúť. Vhodné sú: po 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 veľ. 102 a veľ. 136. Alebo alternatívne: 2 × č. 693330 veľ. 102; 1 × veľ. 238 (pri demontáži 3. výsuvnej police). **Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.**

**Centrálny zámok** zamyká dvierka, zásuvky a výsuvné police.

So 6 zásuvkami.

**Rozsah balenia:**

S rozdeľovačmi:

v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľ. 75,

v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľ. 125.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, **práškovo nanášaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Upozornenie:**

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom. Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95. Systémový kufr L-BOXX® nie je súčasťou dodávky.

## Technický opis

Šírka	1195 mm
Hĺbka	500 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška	1000 mm
Materiál pracovná doska	X-ABS
Nárazník	áno
Zásuvky Úžitková šírka	400 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	16
Počet zásuviek	6
Zásuvka Úžitková plocha v G	16×16
Hmotnosť	104 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Séria	pojazdný pracovný stôl ToolTruck
ComfortClose	nie
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
spúšťací	nie
Počet dvier	0
Výsuvná polica Úžitková šírka	370 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %

Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	16×16G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951510 75
Drážkované deliace lištyHĺbka 16G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951510 125
Súprava koliesok pre dielenské vozíky a pojazdné pracovné stoly Typ G	915567 G
Krytka zámku pre GridLine Typ VA21	914227 VA21