

Garant UNILINE

UNI Z-Tower pojazdná, typ U, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955455 L
GTIN	4062406785628
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

UNI Z-Tower polovičná výška s 25 mm hrubou bambusovou odkladacou doskou. Dierované steny na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka, $\square 9 \times 9$ mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Vzadu s kefovou lištou na vedenie káblov a prídavným káblovým vývodom. Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M. Z-Tower s bocným panelom. Vhodná je označovacia tabuľa c. 955444. So 4 vodiacimi kolieskami, $\varnothing 125$ mm, 2 s parkovacou brzdou.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Príslušenstvo, ako sú označovacie tabule, nadstavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a posuvné rukoväti nájdete pod číslami 955474 – 955499.

Technický opis

Úžitková hĺbka	510 mm
----------------	--------

Séria	Z-Tower
Ø kolesa	125 mm
Hĺbka	750 mm
Hmotnosť	86 kg
Výška	2070 mm
Úžitková šírka	690 mm
Šírka	750 mm
Tower oddiel Úžitková výška	850 mm
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža