

Viazací prostriedok do skrine, Typ: M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918620 M
GTIN	2050002064096
Trieda položky	97B

Popis

Prevedenie:

Stojan z ocelových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitémi závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom. So 4 vodiacími kolieskami, 2 s parkovacou brzdou.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojitý hák nájdete pod č. 918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.

Technický opis

relevantný konfigurátor	nie
Počet háčikov	12
Výška	1934 mm
Šírka	1890 mm

Maximálna nosnosť	1000 kg
Hĺbka	900 mm
Nosnosť na háčik	75 kg
Hmotnosť	100 kg
Označenie výrobcu	Stojan na uväzovacie prostriedky AG2000KF RAL7035
Druh produktu	Vozík pre uväzovací prostriedok

Príslušenstvo

Dvojitý hák 6 ks Typ 6	918623 6
------------------------	----------