

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDS18V1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/dola.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

Výkonný rázový uťahovák 18 V s **technológiou BITURBO** bezkefový, pre **najtvrdšie** skrutkovanie do kovu.

- **3 nastavenia otáčok a krútiaceho momentu pre vynikajúcu kontrolu otáčok a krútiaceho momentu.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

**Technický opis**

Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M24
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	2,9 kg
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Nárazová hodnota	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment tvrdý	1000 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	GDS18V-1000
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	8 Ah
Druh batérie	Li-Ion
maximálne vibrácie podľa EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny odtrhávaci moment	1600 Nm
Stupne krútiaceho momentu	3
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom