

Viazací prostriedok do skrine, Typ: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918620 S
GTIN	2050002064089
Trieda položky	97B

Popis

Prevedenie:

Stojan z ocelových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitémi závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojité hák nájdete pod č. 918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.

Technický opis

Maximálna nosnosť	1000 kg
relevantný konfigurátor	nie
Hmotnosť	91 kg
Šírka	1890 mm

Výška	1830 mm
Hĺbka	900 mm
Nosnosť na háčik	75 kg
Počet háčikov	12
Označenie výrobcu	Stojan na uväzovacie prostriedky AG2000KS RAL7035
Druh produktu	Vozík pre uväzovací prostriedok

Príslušenstvo

Dvojitý hák 6 ks Typ 6	918623 6
------------------------	----------