

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDR18V200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/doľava.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

Kompaktný 18 V rotačný rázový uťahovák s 1/4-palcovým upínačom bitov.

- **Vysoký krútiaci moment a vysoká miera nárazu (4 000 min<sup>-1</sup>) pre rýchly postup práce pri skrutkovaní kovu (až M16) a dreva.**
- **Veľmi krátka konštrukcia pre dokonalú manipuláciu aj na najužších miestach a nad hlavou.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

**Technický opis**

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Označenie výrobcu	GDR18V200
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	14 m/s <sup>2</sup>
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Nárazová hodnota	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment tvrdý	200 Nm
Hmotnosť	1,1 kg
typické použitie	Strong
Upínač nástrojov Profil pohonu	vnútorný šesthran
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M16
Stupne krútiaceho momentu	1
maximálny odtrhávací moment	350 Nm
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom