

**Brusný kotúč (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Zrnitost: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 566357 36 |
| GTIN | 4027497150922 |
| Trieda položky | 53L |

Popis**Prevedenie:**

Brúsny kotúč so samoostriacim **keramickým brúsnym zrnom (CER)** a integrovaným oporným tanierom vystuženým sklenenými vláknami. **Agresívne brúsenie** fibrového kotúča v kombinácii s **hladkým chodom** a výhodou životnosti vejárovitého brúsneho kotúča.

Použitie:

Použitie na plochách a na hranách.

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Ø kotúčov | 125 mm |
| Zrnitosť | 36 |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| Nosná doska | Oporný tanier zo skleneného vlákna |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| odporúčaný uhol nábehu | 5-15 Stupeň |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |