

**Brusný kotúč (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Zrnitost: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566358 36
GTIN	4027497072354
Trieda položky	53L

**Popis****Prevedenie:**

Brúsny kotúč so samoostriacim **keramickým brúsnym zrnom (CER)** a integrovaným oporným tanierom vystuženým sklenenými vláknami. **Agresívne brúsenie** fibrového kotúča v kombinácii s **hladkým chodom** a výhodou životnosti vejárovitého brúsneho kotúča.

2-vrstvová brúsna tkanina pre veľmi vysoký úber materiálu a dvojnásobnú životnosť.

**Použitie:**

Použitie na plochách a na hranách.

**Technický opis**

Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	36
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm

Nosná doska	Oporný tanier zo skleneného vlákna
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
odporúčaný uhol nábehu	5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		