

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom bez akumulátora, Typ: GDX18V210C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/doľava.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

Výkonný rázový uťahovák s 2 pracovnými režimami na kov a drevo. S **Bluetooth-Connectivity.**

- **Špeciálny držiak náradia kombinuje 1/2-palcový štvorhran a 1/4-palcový šesťhran.**
- **3-stupňový systém PowerControl – pre rôzne krútiace momenty pri rôznych aplikáciách.**
- **Ďalšie parametre a prevádzkové režimy je možné individuálne nastaviť pomocou aplikácie Toolbox.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Nárazová hodnota	0 - 4100 min ⁻¹
typické použitie	Strong
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	210 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M16
Označenie výrobcu	GDX18V210C
Hmotnosť	1,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN	9,8 m/s ²
Upínač nástrojov Profil pohonu	vnútorný šesthran, vonkajší štvorhran
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	4 Ah
Stupne krútiaceho momentu	3
maximálny odtrhávací moment	370 Nm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom