



Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: GSR18V150C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/dola.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom **Connectivity**.

Rozsah balenia:

Vrátane L-BOXX a dodatočnej rukoväte, **bez** akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

Konštrukcia motora	bezkefový motor
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm

Hmotnosť	2,1 kg
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	150 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2200 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSR18V-150C
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny krútiaci moment mäkký	84 Nm
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	2,5 m/s ²
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment tvrdý	150 Nm
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Heavy Duty
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 550 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, s funkciou Softgrip, bez akumulátora, v L-Boxx