



Akumulátorová teplovzdušná pištoľ, Typ: GHG18V50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ s 2 nastaveniami teploty (300°/500°)

- **Rýchly ohrev, len 6 sekúnd do 300°.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Kompatibilná so všetkými dýzami pre káblové teplovzdušné pištole Bosch.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Vrátane L-BOXX, reflektorovej dýzy a redukčnej dýzy.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, štartovacie spravy a nabíjačky pre Bosch 18 V systém nájdete pod č. 073851 – č. 073858 a č. 073863 – č. 073867.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	GHG18V-50
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť	590 g

Teplota vzduchu	300 - 500 °C
Objemový prietok vzduchu	175 l/min
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Napätie akumulátora	18 V
počet teplotných stupňov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ