

**Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: GDS1050HC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.

- **Chod doprava/dola.**
- **Indikátor úrovne nabitia.**

3/4-palcový rázový uťahovák s **technológiou BITURBO** a **Bluetooth-Connectivity**.

- **3 stupne rýchlosti/krútiaceho momentu.**
- **2 prevádzkové režimy na kov a drevo.**
- **Ďalšie parametre je možné individuálne nastaviť pomocou aplikácie Toolbox.**

Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačky, L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073867.

Technický opis

maximálny krútiaci moment tvrdý	1050 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M24
typické použitie	Heavy Duty
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	13,5 m/s ²
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Nárazová hodnota	0 - 2600 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	2,9 kg
Kapacita akumulátora	8 Ah
Označenie výrobcu	GDS18V-1050HC
maximálny odtrhávací moment	1700 Nm
Stupne krútiaceho momentu	3
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom