

**Brusný pás Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Zrnitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558382 36
GTIN	4018875090565
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Brúsny pás **Actirox AK890Y** s geometricky tvarovaným keramickým brúsnym zrnom s **najvyšším a najagresívnejším brúsnym účinkom**. Aktívna brúsna prídavná vrstva (**TOP SIZE**) zaisťuje chladné brúsenie a vynikajúcu životnosť. Robustný polyesterový podklad Y na použitie na **stacionárnych brúskach**.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, zvlášť vhodný na **nehrdzavejúce ocele a superzliatiny**.

Technický opis

Zrnitosť	36
Séria	AK890Y
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brusivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pásu	150 mm
Dĺžka brúsneho pásu	2000 mm
Atribút Názov produktu	150×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
suché	vhodný		