

**Brusný kotúč Actirox AF 890 (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554001 36
GTIN	2050002067455
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).

Typ zrna: **100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM** s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

**Použitie:**

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

**Technický opis**

Zrnitost'	36
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		