



## Stereomikroskop s odrazeným svetlom, bez osvetlenia, Typ: M50



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491753 M50
GTIN	7630003572254
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Päťstupnový menic zväčšenia: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Rozsah balenia:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2x okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0x, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Základňa dopadajúceho svetla vrátane vložky na stôl čierno/biela.

#### Zvláštne príslušenstvo:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

#### Upozornenie:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

### Technický opis

Priblíženie	5:1
Optický systém	Greenough parfokal
Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Ø zorného poľa	5,75 - 36,5 mm
Zväčšenie (x-násobne)	6,3 - 40
Základňa Šírka	278 mm
Okulár	10×/23B
Prevádzková vzdialenosť	89,6 mm
Séria	M
Základňa Dĺžka	301 mm
Druh produktu	Stereomikroskop