



## Stereomikroskop s odrazeným svetlom, bez osvetlenia, Typ: M80



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491753 M80
GTIN	2050002078215
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Zväčšenie: 8 prepínateľných polôh, na opakované úlohy. Základná doska s Anti-Shock.

#### Rozsah balenia:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2× okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0×, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Základňa dopadajúceho svetla vrátane vložky na stôl čierno/biela.

#### Zvláštne príslušenstvo:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

#### Upozornenie:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

### Technický opis

Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Ø zorného poľa	3,8 - 30,7 mm
Optický systém	Greenough parfokal
Okulár	10×/23B
Priblíženie	8:1
Zväčšenie (x-násobne)	7,5 - 60
Základňa Šírka	278 mm
Séria	M
Prevádzková vzdialenosť	83,4 mm
Základňa Dĺžka	301 mm
Druh produktu	Stereomikroskop