



Stereomikroskop s odrazeným svetlom, bez osvetlenia, Typ: M60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491753 M60
GTIN	2050002078208
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Zväčšenie: 7 prepínateľných polôh, na opakované úlohy.

Rozsah balenia:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2× okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0×, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Základňa dopadajúceho svetla vrátane vložky na stôl čierno/biela.

Zvláštne príslušenstvo:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

Upozornenie:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

Technický opis

Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Ø zorného poľa	5,75 - 36,5 mm
Prevádzková vzdialenosť	89,6 mm
Zväčšenie (x-násobne)	6,3 - 40
Priblíženie	6:1
Okulár	10×/23B
Základňa Dĺžka	301 mm
Séria	M
Optický systém	Greenough parfokal
Základňa Šírka	278 mm
Druh produktu	Stereomikroskop