



Stereomikroskop so stojanom s otočným ramenom, bez osvetlenia, Typ: M50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 491754 M50 |
| GTIN | 2050002078222 |
| Trieda položky | 49B |

Popis

Prevedenie:

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Päťstupnový menic zväčšenia: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Rozsah balenia:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2x okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0x, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Stojan s otočným ramenom.

Zvláštne príslušenstvo:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

Upozornenie:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

Technický opis

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Základňa Dĺžka | 260 mm |
| Hĺbka ostrosti | 13,7 mm |
| Prevádzková vzdialenosť | 89,6 mm |
| Optický systém | Greenough parfokal |
| Zväčšenie (x-násobne) | 6,3 - 40 |
| Séria | M |
| Okulár | 10×/23B |
| Ø zorného poľa | 5,75 - 36,5 mm |
| Priblíženie | 5:1 |
| Základňa Šírka | 220 mm |
| Druh produktu | Stereomikroskop |