

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 16$ mm, Závit M \times L:
M8X135****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301383 M8X135
GTIN	4062406786106
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

\varnothing otvoru D_1	8,5 mm
Vonkajší $\varnothing D$	12,8 mm
\varnothing stopky d	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	135 mm
Závit M	M8
Úžitková dĺžka L_1	80 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

