

**Garant**

**tepelný upínací trň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, SK 40 A = 120, Ø upnutia D1: 16**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302261 16
GTIN	4062406786946
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- **Vysokoteplotná ocel.**
- **veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Prémiové vyhotovenie: poniklované, so 4 uzatvárateľnými **otvormi v chladiacom kanáli**.  
Integrované nastavenie dĺžky nástrojov (dráha nastavenia 10 mm).

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.  
Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

**Rozsah balenia:**

4 kusy dýzových skrutiek M3.

**Zvláštne prísľušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné

Vonkajší Ø D	34 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
upínač	SK 40 A = 120
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň